

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec équerre pour cloueurs à poudre



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Supporte une tige filetée sans nécessiter de boulonnerie supplémentaire

Équipé d'un embout prêt à clouer de DEWALT® à utiliser à l'aide d'un cloueur à cartouche

Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

S'installe facilement à l'aide du clou intégré prêt à être installé avec un cloueur à cartouches ou à gaz

Rapport d'évaluation ICC-ES ESR-2024 disponible pour le clou prémonté pour cloueur de DEWALT®

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée

Conception incluant un système de déverrouillage de la tige filetée à actionner avec une pince

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)	Largeur (W)	A
4QTIBSF	Spring Acier, Acier	nVent CADDY Armour, Electro galvanisé	6	63.6 mm	67.4 mm	46.3 mm

Table 2/2

Référence catalogue	B	Charge statique
4QTIBSF	35.6 mm	300N


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Inclut le clou ref. DFD3374 de DEWALT®

La charge statique a été établie en prenant en compte d'une profondeur d'enfoncement de 25,4 mm dans un béton léger 20,68 MPa. Pour les variations relatives à l'enfoncement et aux matériaux, veuillez consulter le site anchors.dewalt.com.

Le clou pré-assemblé de DEWALT® est compatible avec les cloueurs DEWALT® P1000, P2201, P3500/PA3500, P35s, P60, P7201, T1000, Sniper; Hilti® DX2, DX35, DX350/DX351/DX36M, DX400, DX460/DX5, DXA40, DXA41, DXE37, DXE72; Ramset® 721, Cobra, D45, M70, SA270, Viper/Viper4 ou équivalent.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

