


# nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type bascule



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout du type bascule

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires

Également disponible en version Y, comprenant une double bascule

## SPÉCIFICATIONS

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Diamètre du câble métallique:</b>           | 1.5 mm            |
| <b>Facteur de sécurité de charge statique:</b> | 5:1               |
| <b>Finition:</b>                               | Électro-galvanisé |
| <b>Conformité:</b>                             | SMACNA HVAC-DCS   |

Table 1/1

| Référence catalogue | Matériau | Longueur du câble métallique | A | B | Charge statique |
|---------------------|----------|------------------------------|---|---|-----------------|
|---------------------|----------|------------------------------|---|---|-----------------|

|            |                                          |     |       |      |      |
|------------|------------------------------------------|-----|-------|------|------|
| SLK15L10T  | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 10m | 39 mm | 5 mm | 195N |
| SLK15L1T   | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 1m  | 39 mm | 5 mm | 195N |
| SLK15L1TR2 | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 1m  | 39 mm | 5 mm | 195N |
| SLK15L2T   | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 2m  | 39 mm | 5 mm | 195N |
| SLK15L2TR2 | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 2m  | 39 mm | 5 mm | 195N |
| SLK15L3T   | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 3m  | 39 mm | 5 mm | 195N |
| SLK15L3TR2 | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 3m  | 39 mm | 5 mm | 195N |
| SLK15L5T   | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 5m  | 39 mm | 5 mm | 195N |
| SLK15L7T   | Steel, Alliage de zinc,<br>Polypropylene | 7m  | 39 mm | 5 mm | 195N |


**Épaisseur (T):** 12.5 mm

**Largeur (W):** 19 mm

**Hauteur (H):** 55 mm

**Angle (a):** 90 ° Max

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

