

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout pour bacs acier



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout spécial pour fixation sur bacs acier

Se fixe rapidement et aisément en bord de bacs acier

Embout spécial à ressort se fixe dans le montant vertical du bac acier

Concept innovant protégeant le câble des bords tranchant des bacs acier, réduisant le risque de coupure du câble

L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation

S'installe dans les profils de montage sans qu'il soit nécessaire à l'installateur d'y insérer les doigts ou des outils

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Facteur de sécurité de charge statique	Conformité	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique
SLS2L3DH	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	Électro-galvanisé	5:1	SMACNA HVAC-DCS	2 mm	3m

Table 2/2

Référence catalogue	Épaisseur de la tôle d'acier	A	Taille de trou 1 (HS1)	Charge statique
SLS2L3DH	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	270N

Taille du slot (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Taille de trou 2 (HS2): 8 - 10 mm

Largeur (W): 16 mm

Hauteur 2 (H2): 46.5mm

Hauteur 1 (H1): 53mm

Taille du filetage (TS): M8

Épaisseur (T): 4 mm Max

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES


Le verrou en 2mm est compatible avec les rails en C types E0 et E0L.

La charge totale supportée par câble dans une installation à plusieurs niveaux ne doit pas excéder la charge statique indiquée par verrou.

Charge indiquée valable uniquement si le bac acier peut lui aussi supporter cette charge.

Vérifiez avec le fournisseur la charge applicable des bacs acier utilisés.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

