

nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLS



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Verrou simple permettant la préfabrication sur profils métalliques ou pattes de fixation

L'écrou poussoir s'installe rapidement et fermement sur le profil métallique ou la patte de fixation et facilite l'installation

L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation

S'installe dans les profils de montage sans qu'il soit nécessaire à l'installateur d'y insérer les doigts ou des outils

L'écrou poussoir guide le câble dans le verrou et apporte une stabilité accrue à l'installation

S'installe avec la fente continue du profilé orientée vers le haut ou vers le bas pour plus de flexibilité

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Diamètre du câble métallique	Taille du filetage (TS)	Hauteur 1 (H1)	Hauteur 2 (H2)	Largeur (W)
SLS2C50	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	M8	53mm	43.5mm	16 mm

Référence catalogue	Matériau	Diamètre du câble métallique	Taille du filetage (TS)	Hauteur 1 (H1)	Hauteur 2 (H2)	Largeur (W)
SLS3C50	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	M12	53mm	46.5mm	20 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Épaisseur (T)	Taille de trou (HS)	Taille du slot (SS)
SLS2C50	4 mm Max	8 - 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
SLS3C50	6 mm Max	12 - 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le verrou en 2mm est compatible avec les rails en C types E0 et E0L.

Le verrou en 3mm est compatible avec les rails en C types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, mais aussi avec les rails de montage types C, avec trous oblongs, A, avec trous oblongs, AS, perforé, CC, avec trous oblongs et AA, avec trous oblongs.

Le dispositif de verrouillage ne doit être utilisé qu'avec la bobine de câble nVent CADDY Speed Link et ses accessoires ayant un diamètre de câble correspondant. Ne pas utiliser avec d'autres câbles.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

