


Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Double Crochet permettant la fixation de chemins de câble ou de luminaires

Conception spéciale permet de défaire un crochet temporairement pour un entretien ou pour ajouter des câbles dans des chemins de câble

Stabilisation améliorée grâce à sa forme Y

Une fermeture ressort sécurise la connexion

SPÉCIFICATIONS

Diamètre du câble métallique:	2 mm
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Matériau:	Acier

Table 1/1


Référence catalogue	Longueur du câble métallique « Y » (YL)	A	B	C	Charge statique	Certifications

SLD2YH800	0.8m	58.4 mm	22.9 mm	6 mm	440N	cUL, UL
SLD2YH500	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6 mm	440N	ITB, UL, cUL

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Verrou nVent CADDY Speed Link non compris.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

