

Extension à double bascule nVent CADDY Speed Link Y-Toggle, embout avec œillet



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires

Stabilisation améliorée grâce à sa forme Y

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1
Finition: Électro-galvanisé
Matériau: Acier

Table 1/1


Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique « Y » (YL)	A	B	Charge statique	Certifications
SLD15Y200	1.5 mm	0.2m	39 mm	5 mm	195N	cUL, UL

Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique « Y » (YL)	A	B	Charge statique	Certifications
SLD15Y800	1.5 mm	0.8m	39 mm	5 mm	195N	UL, cUL, ITB
SLD15Y500	1.5 mm	0.5m	39 mm	5 mm	195N	UL, cUL, ITB
SLD2Y500	2 mm	0.5m	42 mm	8 mm	440N	cUL, ITB, UL

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Verrou nVent CADDY Speed Link non compris.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

