

Collier pour rail nVent CADDY Swift Clip pour tube/tuyau isolé



FONCTIONS

Attache continue pour tuyau isolé, formant un joint et éliminant les pertes et la condensation sur des éléments métalliques

L'installation par encliquetage et rotation ne nécessite aucun outil

S'insère directement dans les canaux verticaux et horizontaux de rail de montage

Pour le soutien et le positionnement de la réfrigération, des tuyaux de climatisation, du tuyau PEX, du conduit et du câblage

Conforme à la norme UL® 2043 et conçu pour être utilisé dans les espaces (chambre de distribution) destinés au traitement de l'air

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Polyamide

Température de fonctionnement: -40 to 140 °C

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tube en cuivre	NB/DN	Largeur (W)
TSMI0062	15 mm	1/2"		41 mm
TSMI0087	22 mm	3/4"	15	41 mm
TSMI0075	20 mm	5/8"		41 mm



Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tube en cuivre	NB/DN	Largeur (W)
TSMI0100	25 mm		20	41 mm
TSMI0112	28 mm	1"		41 mm
TSMI0125	32 mm		25	41 mm
TSMI0137	35 mm	1 1/4"		41 mm
TSMI0150	40 mm			41 mm
TSMI0162	42 mm	1 1/2"		41 mm
TSMI0200	50 mm			41 mm
TSMI0212	54 mm	2"		41 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'utilisation avec un tuyau PEX est également possible. Pour les tailles des tuyaux PEX, référez-vous à la colonne des tailles des tubes en cuivre.

L'attache doit être installée à une température égale ou supérieure à -10 °C.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

