

Fixation à tige filetée nVent CADDY Swift Clip



FONCTIONS

L'installation par encliquetage et rotation ne nécessite aucun outil

S'ajuste facilement par rotation vers le haut ou vers le bas sur la tige filetée

Pour le soutien et le positionnement de la réfrigération, des tuyaux de climatisation, du tuyau PEX, du conduit et du câblage

Protège le tuyau et l'isolation sans ruptures

Conforme à la norme UL® 2043 et conçu pour être utilisé dans les espaces (chambre de distribution) destinés au traitement de l'air

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Polyamide

Température de fonctionnement: -40 to 140 °C

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre extérieur	Taille du tube en cuivre
TRC212	54 mm	2"
TRC162	41.3 mm	1 1/2"
TRC125	31.75 mm	
TRC137	34.9 mm	1 1/4"

Référence catalogue	Diamètre extérieur	Taille du tube en cuivre
TRC112	28.6 mm	1"
TRC100	25.4 mm	
TRC200	50.8 mm	
TRC087	22.2 mm	3/4"
TRC150	38.1 mm	
TRC075	19.1 mm	5/8"
TRC062	15.9 mm	1/2"

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'attache doit être installée à une température égale ou supérieure à -10 °C.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

