

Attache de panne multi-usage PHSW orientable



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fixation sur la partie inférieure des pannes et des poutres pour soutenir les tiges filetées

Fonction orientable en option pour la fixation sur les pannes sous les toits inclinés

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Taille du piquet (RS)	Épaisseur de bride (FT)	B	Couple de serrage (TQ)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)
PHSW4		6.4 mm Max	19.05 mm Min	3.39 N·m	890N	710N
PHSW6FP		6.4 mm Max	19.05 mm Min	3.39 N·m	890N	
PHSW6	3/8"	6.4 mm Max	19.1 mm Min	40 N·m	890N	710N


Référence catalogue	Écrou inclus
PHSW4	Non
PHSW6FP	Oui
PHSW6	Non

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Un contre-écrou est nécessaire pour les installations de systèmes de protection incendie.

Se reporter à la charge statique 1 lors de la fixation aux pannes C et Z. Se reporter à la charge statique 2 lors de la fixation à une bride plate.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

