

Attache de poutre matricée SBC à montage haut



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet une fixation pour structure sur poutres métalliques, poutrelle, rail ou cornière en position de montage supérieure uniquement si elle est utilisée sur une bride parallèle

Le boîtier embouti, léger et monobloc, offre une résistance supérieure et élimine les défauts liés aux pièces moulées

Tourne sur une tige filetée et permet un réglage facile

Conforme aux spécifications fédérales WW-H-171 (type 23) et à la ANSI®/MSS-SP-58 (type 19) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	Épaisseur de bride (FT)	A	B
SBC037	Acier	Prégalvanisé	0.375	19 mm Max	23.5 mm	21.6 mm

Table 2/2


Référence catalogue	C	Diamètre de vis (Sc)	Couple de serrage (TQ)	Charge statique
---------------------	---	----------------------	------------------------	-----------------

SBC037	40.1 mm	9.53 mm	6.78 N·m	2200N
--------	---------	---------	----------	-------

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de calage doit être serrée sur le côté incliné de la poutre en I, du rail ou de l'aile d'une cornière.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

