

Plaque de montage SBT pour conduits multiples



FONCTIONS

Fixation pour structure en un point unique et assemblage sur site facile par « encliquetage » d'un maximum de trois attaches de conduit

Aucun outil nécessaire pour l'installation des clips (taille du boîtier - 4")

Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport

Disponible dans une variété d'assemblages rivetés

Aide à éliminer les multiples assemblages de pinces de poutre ou de profils de montage

SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier

Référence catalogue

SBT18

SBT18TI

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les charges statiques nominales sont données par patte. La limite de charge statique de chaque languette de verrouillage est de 50 lb (220 N). Les charges combinées des languettes de verrouillage ne doivent pas dépasser la limite de charge maximale du montage.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

