


# Collier de fixation monopièce pour câble/conduit sur rail SCH2



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Serre-câble/attache de conduit monobloc avec gaine protectrice

Pas de vis ou boulons à faire tomber

L'installation ne nécessite qu'un tournevis ou un tourne-écrou

Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage

Testé selon la Spécification FM® (pour les conduits EMT de diamètre 1/2" à 4")

## SPÉCIFICATIONS


**Finition:** Électro-galvanisé

**Matériau:** Acier

Table 1/1

| Référence catalogue | Diamètre extérieur (OD) | Charge statique 1 (F1) | Charge statique maximale 2 (F2) | Charge statique maximale 3 (F3) |
|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| SCH6B               | 2.5 - 16 mm             | 880N                   | 334N                            | 222N                            |

| Référence catalogue | Diamètre extérieur (OD) | Charge statique 1 (F1) | Charge statique maximale 2 (F2) | Charge statique maximale 3 (F3) |
|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| SCH8B               | 8.6 - 18 mm             | 880N                   | 334N                            | 222N                            |
| SCH12B              | 14.5 - 23.4 mm          | 880N                   | 334N                            | 222N                            |
| SCH16B              | 18.3 - 29.5 mm          | 880N                   | 334N                            | 222N                            |
| SCH20B              | 25.4 - 38.4 mm          | 880N                   | 334N                            | 222N                            |
| SCH24B              | 31.8 - 44.2 mm          | 1550N                  | 334N                            | 222N                            |
| SCH32B              | 44.2 - 55.9 mm          | 1550N                  | 334N                            | 222N                            |
| SCH40B              | 50.8 - 60.5 mm          | 1550N                  | 334N                            | 222N                            |
| SCH48B              | 60.5 - 73.2 mm          | 1550N                  | 334N                            | 222N                            |
| SCH56B              | 69.1 - 88.9 mm          | 1550N                  | 334N                            | 222N                            |
| SCH64B              | 82.6 - 101.6 mm         | 1550N                  | 334N                            | 222N                            |
| SCH72B              | 97.8 - 114.3 mm         | 1550N                  | 334N                            | 222N                            |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

