


Collier pour rail monobloc SK pour conduit



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Collier de fixation sur rail, monobloc sécable pour EMT et conduit de type Rigid

Comprend l'empreinte du filetage et la vis captive


SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Charge statique	Certifications
SK85I	Acier	Électro-galvanisé	17.9 - 21.3 mm	32 mm	890N	cUL, UL
SK8ALA	Aluminium		18.0 - 21.3 mm	31.8 mm	667N	
SK125I	Acier	Électro-galvanisé	23.4 - 26.7 mm	32 mm	890N	UL, cUL
SK12ALA	Aluminium		23.4 - 26.7 mm	31.8 mm	667N	

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Chargestatique	Certifications
SK165I	Acier	Électro-galvanisé	29.5 - 33.4 mm	32 mm	890N	cUL, UL
SK16ALA	Aluminium		29.5 - 33.5 mm	31.8 mm	667N	
SK205I	Acier	Électro-galvanisé	38.4 - 42.2 mm	32 mm	890N	UL, cUL
SK20ALA	Aluminium		38.4 - 42.2 mm	31.8 mm	667N	
SK245I	Acier	Électro-galvanisé	44.2 - 48.3 mm	32 mm	890N	cUL, UL
SK24ALA	Aluminium		44.2 - 48.3 mm	31.8 mm	667N	
SK325I	Acier	Électro-galvanisé	55.8 - 60.3 mm	32 mm	890N	UL, cUL
SK32ALA	Aluminium		55.9 - 60.5 mm	31.8 mm	667N	
SK405I	Acier	Électro-galvanisé	73 mm	32 mm	1560N	cUL, UL
SK485I	Acier	Électro-galvanisé	88.9 mm	32 mm	1560N	UL, cUL
SK565I	Acier	Électro-galvanisé	101.6 mm	32 mm	1560N	cUL, UL
SK645I	Acier	Électro-galvanisé	114.3 mm	32 mm	1560N	UL, cUL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

