

Barre de tension pour les ossatures de cloison



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fixe les conduits EMT, MC/AC et flexibles entre les ossatures métalliques

Le clip de conception innovante se fixe solidement aux ossatures métalliques dans les trous pré-perforés

Barre laminée pour une résistance et une rigidité accrues

S'utilise avec le clip pour câble/conduit afin de fixer le conduit et le câble à la barre

Réglable pour s'accommoder à un espacement non-conventionnel des ossatures de cloison

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Espacement des goujons
BG16	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	406.4 mm
BG24	Acier, Spring Acier	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour	609.6 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

