

Support de ventilateur / équipement électrique sur profil de faux plafond en "T"



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le boîtier électrique de 2-1/8" est prémonté et centré sur le support et est entièrement réglable jusqu'à 8" dans les deux sens

Le boîtier électrique a trois alvéoles défonçables ouvertes pour une installation rapide

Chaque kit contient des vis pour monter le ventilateur, le système nVent CADDY Speed Link sur le support depuis la structure du bâtiment et deux attaches de support (FMSBC1) permettant de stabiliser les dalles de plafond

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Charge utile	Travée de profil en T
512HDFM35	150N	609.6mm

Référence catalogue	Charge utile	Travée de profil en T
512HDFM70	300N	609.6mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

