


Clip de support télescopique pour plomberie, vertical



Le clip de support télescopique pour plomberie nVent CADDY à orientation verticale offre aux prestataires un moyen rapide et facile d'installer des conduites d'alimentation et d'évacuation à l'intérieur des murs à goujons. Cette conception innovante sans outil permet des installations et des réglages plus rapides, ainsi qu'une plus grande flexibilité. Associé au support télescopique pour plomberie nVent CADDY, ce système constitue une solution complète qui permet aux prestataires d'économiser du temps et de l'argent.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Utilisable pour un montage vertical en conjonction avec le clip de support télescopique pour plomberie nVent CADDY.

Convient aux tubes PEX et aux tuyaux en cuivre de ½ et ¾ pouce, réduisant ainsi le nombre d'unités de gestion des stocks requis

Fixation et sécurisation rapides sur le support sans outil ni matériel

Grâce à leur conception enveloppante, les clips peuvent être ajoutés avant ou après le passage des lignes


La conception innovante permet de régler et de repositionner facilement le clip tout au long du support. Il suffit de pincer les languettes du clip et de les faire glisser dans l'une ou l'autre direction

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
TPB75V	Polyéthylène haute densité (HDPE)	15.875 - 20.955 mm	55.88 mm	44.196mm	88.9 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

