


Support préfabriqué télescopique pour plomberie



FONCTIONS

Solution encastrée prête à l'emploi pour soutenir les conduites d'alimentation et d'évacuation

Inclut un support télescopique réglable pour pistolet à vis qui fournit un support à mi-portée et s'adapte à un espacement non standard des goujons

Plusieurs pré-perçages présents dans le support de télescopage

Peut être montée en face ou à l'intérieur de l'ossature de cloison

La conception modulaire peut s'adapter à plusieurs tailles de tuyaux de conduites d'alimentation et d'évacuation

Marqué pour faciliter l'identification du décalage de la conduite d'alimentation

Peut fixer le tuyau dans toutes les orientations verticales ou horizontales

Le boîtier en plastique du support est non corrosif et compatible avec toutes les variétés de tuyaux

D'autres attaches de support préfab pour plomberie (PFBC) peuvent être achetées séparément pour plusieurs passages de conduite d'alimentation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2



Référence catalogue	Matériau	Finition	Facteur de sécurité de charge statique	Espacement des goujons	Décalage de la canalisation d'alimentation	Diamètre extérieur 1 (OD1)
---------------------	----------	----------	--	------------------------	--	----------------------------

PFB1624	Acier, Acrylonitrile Butadiene Styrene, Stainless Acier 410 (EN 1.4006)	Prégalvanisé, Electrogalvaniz ed	3:1	400 - 635 mm	101.6mm, 152.4mm, 203.2mm	28.6 - 114.3 mm
---------	---	--	-----	--------------	---------------------------------	--------------------

Table 2/2

Référence catalogue	Diamètre extérieur 2 (OD2)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)	A	B
PFB1624	9.5 - 26.7 mm	33 mm	275.8mm	36 mm	50.8 mm	25.4 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

