

Tige de suspension pour installation de filetage avec embout à clouer



FONCTIONS

Supporte une tige filetée sans nécessiter de boulonnerie supplémentaire

Équipé d'un embout prêt à clouer de DEWALT® à utiliser à l'aide d'un cloueur à cartouche

Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

S'installe facilement à l'aide du clou intégré prêt à être installé avec un cloueur à cartouches ou à gaz

Rapport d'évaluation ICC-ES ESR-2024 disponible pour le clou prémonté pour cloueur de DEWALT®

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Hauteur (H)	Largeur (W)	A	Charge statique
4TIBSF	Acier, Spring Acier	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	59.7 mm	58.7 mm	33 mm	440N
6TIBSF	Acier, Spring Acier	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	59.7 mm	58.7 mm	33 mm	440N


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Utilise la référence 50032 de Powers Fasteners, Inc.

La charge statique a été établie en prenant en compte d'une profondeur d'enfoncement de 1" (25,4 mm) dans un béton léger 3 000 psi (20,68 MPa). Pour les variations d'enfoncement et de matériau, veuillez consulter le site anchors.dewalt.com.

Pour des supports fixés par cloueur dans des installations antisismiques de catégorie D, E ou F, la charge maximale est inférieure à 400 N ou la charge publiée.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

