

Collier pour rail universel USC pour tube en cuivre



FONCTIONS

Se compose de deux attaches, d'un écrou et d'un boulon

Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage

Testé selon la spécification FM® (pour les tubes en cuivre de diamètre 1/2" à 4")

SPÉCIFICATIONS

Finition: Polyester


Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tube en cuivre	NB/DN	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Charge statique
USC010BR	9.53 mm	1/4"		32 mm	1.5 mm	2000N
USC013BR	12.7 - 13.7 mm	3/8"	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC016BR	14.6 - 15.9 mm	1/2"	16	32 mm	1.5 mm	2000N
USC020BR	17.9 - 20 mm	5/8"	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC022BR	21.5 - 22.2 mm	3/4"		32 mm	1.5 mm	2000N

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tube en cuivre	NB/DN	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Chargestatique
USC028BR	27.9 - 28.9 mm	1"		32 mm	1.5 mm	2000N
USC036BR	33.7 - 38.1 mm	1 1/4"	40	32 mm	2 mm	2670N
USC040BR	38.4 - 40.6 mm		40	32 mm	2 mm	2670N
USC042BR	41.3 - 42.4 mm	1 1/2"		32 mm	2 mm	2670N
USC053BR	50.3 - 53.7 mm		50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC054BR	54 - 55 mm	2"		32 mm	2.5 mm	3780N
USC068BR	66 - 69 mm	2 1/2"		32 mm	2.5 mm	3780N
USC080BR	77.2 - 82.6 mm	3"		32 mm	2.5 mm	3780N
USC107BR	104.1 - 110 mm	4"		32 mm	2.5 mm	3780N
USC129BR	127.0 - 130.2 mm	5"	125	32 mm	2.5 mm	3780N
USC159BR	155.6 - 162 mm	6"		32 mm	3 mm	4000N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

