

WBT Performance Cable Tray C Bracket



Engineered for efficiency and adaptability, the nVent CADDY WBT Performance Cable Tray C Bracket is a fast and simple component of modern cable management systems.

Designed to streamline installation processes, this bracket excels in both hard-ceiling and two-tier wall mounting scenarios, offering contractors a reliable and time-saving solution for complex environments

The C Bracket ensures that high-performance, low-voltage and data cables are securely supported with minimal effort. Simply pair with the nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Washer Support or nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Ground Splice and quickly fasten it to the wire basket tray to create a robust framework for layered tray runs. This combination not only enhances structural integrity but also provides the flexibility needed for multi-tiered installations, accommodating evolving infrastructure demands without compromising safety or performance

FONCTIONS

Easy-to-use quick connect feature

Designed to be used with the nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Washer Support and nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Ground Splice

Side load access for cable installation

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for simple cable installation

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur	Épaisseur	Taille de trou
WBTCBRKT12		200.03 mm	41.4 mm	350.52mm	2.7534 mm	7.137 mm

Référence catalogue	Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur	Épaisseur	Taille de trou
WBTCBRKT12B A	Noir	200.03 mm	41.4 mm	350.52mm	2.7534 mm	7.137 mm
WBTCBRKT12 WH	Blanc	200.03 mm	41.4 mm	350.52mm	2.7534 mm	7.137 mm
WBTCBRKT18		200.03 mm	41.4 mm	499.11mm	2.7534 mm	7.137 mm
WBTCBRKT18B A	Noir	200.03 mm	41.4 mm	499.11mm	2.7534 mm	7.137 mm
WBTCBRKT18 WH	Blanc	200.03 mm	41.4 mm	499.11mm	2.7534 mm	7.137 mm
WBTCBRKT4		200.03 mm	41.4 mm	151.917mm	2.7534 mm	7.137 mm
WBTCBRKT4BA	Noir	200.03 mm	41.4 mm	151.917mm	2.7534 mm	7.137 mm
WBTCBRKT6		200.03 mm	41.4 mm	201.93mm	2.7534 mm	7.137 mm
WBTCBRKT6BA	Noir	200.03 mm	41.4 mm	201.93mm	2.7534 mm	7.137 mm
WBTCBRKT8		200.03 mm	41.4 mm	251.46mm	2.7534 mm	7.137 mm
WBTCBRKT8BA	Noir	200.03 mm	41.4 mm	251.46mm	2.7534 mm	7.137 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire
WBTCBRKT12	1.025 kg
WBTCBRKT12BA	1.025 kg
WBTCBRKT12WH	1.025 kg
WBTCBRKT18	1.27 kg

Référence catalogue	Poids unitaire
WBTCBRKT18BA	1.27 kg
WBTCBRKT18WH	1.27 kg
WBTCBRKT4	0.708 kg
WBTCBRKT4BA	0.708 kg
WBTCBRKT6	0.789 kg
WBTCBRKT6BA	0.789 kg
WBTCBRKT8	0.866 kg
WBTCBRKT8BA	0.866 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

