

WBT Performance Cable Tray Center Support



The nVent CADDY WBT Performance Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod. The offset center tube helps ensure the tray is centered and secured, enhancing both structural integrity and improving project efficiency. Designed for light-duty cable support projects, installation is easy—simply hold the Center Support parallel to the tray, then turn perpendicular until you hear the Center Support lock into place.

Compatible with varying nVent CADDY WBT Performance Cable Tray sizes, the ceiling support is precision-engineered to handle the weight of the trays with confidence. Its pre-punched design simplifies mounting with standard fasteners. Its compatibility with various finishes—including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options—adds aesthetic and functional versatility to any project.

FONCTIONS

Use as a central support when hanging with threaded rod

Designed to be used with the nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Splice Kit

Supported with 3/8 or 1/2 in threaded rod

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur 1	Hauteur 2
WBTCTSPRT12		193.55 mm	41.4 mm	292.176mm	15.75mm	177.8mm
WBTCTSPRT12 WH	Blanc	193.55 mm	41.4 mm	292.176mm	15.75mm	177.8mm
WBTCTSPRT4		193.55 mm	41.4 mm	105.156mm	15.75mm	177.8mm

Référence catalogue	Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur 1	Hauteur 2
WBTCTSPRT4B A	Noir	193.55 mm	41.4 mm	105.156mm	15.75mm	177.8mm
WBTCTSPRT4 WH	Blanc	193.55 mm	41.4 mm	105.156mm	15.75mm	177.8mm
WBTCTSPRT6		193.55 mm	41.4 mm	147.777mm	15.75mm	177.8mm
WBTCTSPRT6 WH	Blanc	193.55 mm	41.4 mm	147.777mm	15.75mm	177.8mm
WBTCTSPRT8		193.55 mm	41.4 mm	190.551mm	15.75mm	177.8mm
WBTCTSPRT8 WH	Blanc	193.55 mm	41.4 mm	190.551mm	15.75mm	177.8mm

Table 2/2

Référence catalogue	Taille de trou 1	Taille de trou 2	Poids unitaire
WBTCTSPRT12	7.137 mm	5.79 mm	1.225 kg
WBTCTSPRT12WH	7.137 mm	5.79 mm	1.225 kg
WBTCTSPRT4	7.137 mm	5.79 mm	0.7 kg
WBTCTSPRT4BA	7.137 mm	5.79 mm	0.7 kg
WBTCTSPRT4WH	7.137 mm	5.79 mm	0.7 kg
WBTCTSPRT6	7.137 mm	5.79 mm	0.816 kg
WBTCTSPRT6WH	7.137 mm	5.79 mm	0.816 kg
WBTCTSPRT8	7.137 mm	5.79 mm	0.907 kg
WBTCTSPRT8WH	7.137 mm	5.79 mm	0.907 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

