


WBT Performance Cable Tray PreForm Intersection



nVent CADDY WBT Performance Cable Tray PreForm is a cleaner, faster and more uniform engineered solution for pathway bends, tees and intersections. The PreForm is a revolutionary, time-saving solution for seamless intersections, ensuring clean engineering, precision with effortless attachment and no cutting or configuring required. This product offers up to 60% reduction in labor and time compared to traditional methods due to the ability to maintain flexibility and cost-effectiveness in any tray pathway retrofit.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Labor savings up to 60%

Maintains UL classification throughout installation

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids unitaire	Certifications
---------------------	---------	---------	---------	----------	----------------	----------------

WBTI2X4		50.8 mm	94.46 mm	385.928mm	0.907 kg	cUL, UL
WBTI2X4BA	Noir	50.8 mm	94.46 mm	385.928mm	0.907 kg	
WBTI2X4WH	Blanc	50.8 mm	94.46 mm	385.928mm	0.907 kg	
WBTI2X6		50.8 mm	144.48 mm	385.928mm	1.361 kg	UL, cUL
WBTI2X6BA	Noir	50.8 mm	144.48 mm	385.928mm	1.361 kg	
WBTI2X8		50.8 mm	194.46 mm	385.928mm	2.268 kg	cUL, UL
WBTI2X8BA	Noir	50.8 mm	194.46 mm	385.928mm	2.268 kg	
WBTI2X8WH	Blanc	50.8 mm	194.46 mm	385.928mm	2.268 kg	
WBTI2X12		50.8 mm	294.49 mm	385.928mm	3.175 kg	cUL, UL
WBTI2X12BA	Noir	50.8 mm	294.49 mm	385.928mm	3.175 kg	
WBTI2X12WH	Blanc	50.8 mm	294.49 mm	385.928mm	3.175 kg	
WBTI2X16BA	Noir	50.8 mm	394.49 mm	385.928mm	4.536 kg	
WBTI2X18		50.8 mm	444.5 mm	385.928mm	5.443 kg	cUL, UL
WBTI2X18BA	Noir	50.8 mm	444.5 mm	385.928mm	5.443 kg	
WBTI2X20		50.8 mm	494.51 mm	385.928mm	6.35 kg	UL, cUL
WBTI2X20BA	Noir	50.8 mm	494.51 mm	385.928mm	6.35 kg	
WBTI2X24		50.8 mm	594.51 mm	385.928mm	8.165 kg	UL, cUL
WBTI2X24BA	Noir	50.8 mm	594.51 mm	385.928mm	8.165 kg	
WBTI2X24WH	Blanc	50.8 mm	594.51 mm	385.928mm	8.165 kg	

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

