

Face avant de 19"

Data Solutions

Faces avant en Aluminium.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Aluminium, 3 ou 4 mm d'épaisseur, anodisé ou peint

SPÉCIFICATIONS

Largeur du rack:	95HP
Matériau:	Aluminium
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur (D)	Fixation	Finition	Finition avant	Quantité par colis
30219-098	1U	3mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1

Référence catalogue	Hauteur durack	Profondeur (D)	Fixation	Finition	Finition avant	Quantité par colis
30118-948	1U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-299	1U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
40304-074	1U	4mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
30219-101	2U	3mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
30118-301	2U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-949	2U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
40304-075	2U	4mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
30219-104	3U	3mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
30118-302	3U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-950	3U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
40304-076	3U	4mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
30219-107	4U	3mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
30118-303	4U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-951	4U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30219-110	5U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Anodisé	1
30118-304	5U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-952	5U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
40304-077	4U	4mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1

Référence catalogue	Hauteur durack	Profondeur (D)	Fixation	Finition	Finition avant	Quantité par colis
30118-305	6U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-306	7U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-307	8U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-308	9U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-309	10U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-953	6U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-954	7U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-955	8U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-956	9U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30118-957	10U	3mm	À visser à l'avant	Revêtement poudré	Peint	1
30219-113	6U	3mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
30219-137	7U	3mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
30219-138	8U	3mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
30219-143	9U	3mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
30219-144	10U	3mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
40304-078	5U	4mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
40304-079	6U	4mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
40304-080	7U	4mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1

Référence catalogue	Hauteur durack	Profondeur (D)	Fixation	Finition	Finition avant	Quantité par colis
40304-081	8U	4mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
40304-082	9U	4mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1
40304-083	10U	4mm	À visser à l'avant	Anodisé	Anodisé	1

Table 2/3						
Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Code couleur	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Type
30219-098	Anodisé	Non		Non	43.6mm	Face avant de 19"
30118-948	Peint		RAL 7021	Non	43.6mm	Face avant de 19"
30118-299	Peint		RAL 7035	Non	43.6mm	Face avant de 19"
40304-074	Anodisé	Oui		Non	43.6mm	Face avant de 19"
30219-101	Anodisé	Non		Non	88.1mm	Face avant de 19"
30118-301	Peint		RAL 7035	Non	88.1mm	Face avant de 19"
30118-949	Peint		RAL 7021	Non	88.1mm	Face avant de 19"
40304-075	Anodisé	Oui		Non	88.1mm	Face avant de 19"
30219-104	Anodisé	Non		Non	132.5mm	Face avant de 19"
30118-302	Peint		RAL 7035	Non	132.5mm	Face avant de 19"
30118-950	Peint		RAL 7021	Non	132.5mm	Face avant de 19"
40304-076	Anodisé	Oui		Non	132.5mm	Face avant de 19"
30219-107	Anodisé	Non		Non	177mm	Face avant de 19"

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Code couleur	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Type
30118-303	Peint		RAL 7035	Non	177mm	Face avant de 19"
30118-951	Peint		RAL 7021	Non	177mm	Face avant de 19"
30219-110	Anodisé	Non		Non	221.4mm	Face avant de 19"
30118-304	Peint		RAL 7035	Non	221.4mm	Face avant de 19"
30118-952	Peint		RAL 7021	Non	221.4mm	Face avant de 19"
40304-077	Anodisé	Oui		Non	177mm	Face avant de 19"
30118-305	Peint		RAL 7035	Non	265.9mm	Face avant de 19"
30118-306	Peint		RAL 7035	Non	310.3mm	Face avant de 19"
30118-307	Peint		RAL 7035	Non	354.8mm	Face avant de 19"
30118-308	Peint		RAL 7035	Non	399.2mm	Face avant de 19"
30118-309	Peint		RAL 7035	Non	443.7mm	Face avant de 19"
30118-953	Peint		RAL 7021	Non	265.9mm	Face avant de 19"
30118-954	Peint		RAL 7021	Non	310.3mm	Face avant de 19"
30118-955	Peint		RAL 7021	Non	354.8mm	Face avant de 19"
30118-956	Peint		RAL 7021	Non	399.2mm	Face avant de 19"
30118-957	Peint		RAL 7021	Non	443.7mm	Face avant de 19"
30219-113	Anodisé	Non		Non	265.9mm	Face avant de 19"
30219-137	Anodisé	Non		Non	310.3mm	Face avant de 19"

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Code couleur	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Type
30219-138	Anodisé	Non		Non	354.8mm	Face avant de 19"
30219-143	Anodisé	Non		Non	399.2mm	Face avant de 19"
30219-144	Anodisé	Non		Non	443.7mm	Face avant de 19"
40304-078	Anodisé	Oui		Non	221.4mm	Face avant de 19"
40304-079	Anodisé	Oui		Non	265.9mm	Face avant de 19"
40304-080	Anodisé	Oui		Non	310.3mm	Face avant de 19"
40304-081	Anodisé	Oui		Non	354.8mm	Face avant de 19"
40304-082	Anodisé	Oui		Non	399.2mm	Face avant de 19"
40304-083	Anodisé	Oui		Non	443.7mm	Face avant de 19"

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur (W)
30219-098	483mm
30118-948	483mm
30118-299	483mm
40304-074	483mm
30219-101	483mm
30118-301	483mm
30118-949	483mm


Référence catalogue	Largeur (W)
40304-075	483mm
30219-104	483mm
30118-302	483mm
30118-950	483mm
40304-076	483mm
30219-107	483mm
30118-303	483mm
30118-951	483mm
30219-110	483mm
30118-304	483mm
30118-952	483mm
40304-077	483mm
30118-305	483mm
30118-306	483mm
30118-307	483mm
30118-308	483mm
30118-309	483mm
30118-953	483mm

Référence catalogue	Largeur (W)
30118-954	483mm
30118-955	483mm
30118-956	483mm
30118-957	483mm
30219-113	483mm
30219-137	483mm
30219-138	483mm
30219-143	483mm
30219-144	483mm
40304-078	483mm
40304-079	483mm
40304-080	483mm
40304-081	483mm
40304-082	483mm
40304-083	483mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE