

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire

Data Solutions



CERTIFICATIONS











FONCTIONS

Compatible avec des tiges filetées M10 ou M12

L'attache à fixation rapide facilite la mesure et la coupe de la tige filetée

Élimine le besoin de couper la tige filetée à une longueur précise

Compatible avec une tige filetée grossièrement coupée et élimine le besoin d'ébavurer la tige filetée côté tuyau

Peut être installé avec la tige filetée au-dessus ou au-dessous du tuyau

Les boulons sécables permettent d'obtenir le bon couple de serrage et simplifient l'inspection


SPÉCIFICATIONS


Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1						
Référence catalogue	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
CSBBRP0200E G	50	60.3mm	10, 12	100.3mm	68.3mm	22.2mm
CSBBRP0125E G	32	42.2mm	10, 12	82.6mm	50mm	22.2mm
CSBBRP0150E G	40	48.3mm	10, 12	88.9mm	56.1mm	22.2mm
CSBBRP0100E G	25	33.4mm	10, 12	73.7mm	41.4mm	22.2mm

DIAGRAMMES





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE