

Câble à réseau de rail, poste à souder T21 complet, signalisation

Data Solutions



FONCTIONS

Ensemble main droite ou main gauche complet de soudage d'âme de rail conçu pour l'installation des circuits de voie ou des cavaliers de métallisation à l'axe neutre des rails de 85 à 141 lb.

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

SPÉCIFICATIONS

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Matériau: Acier; Graphite

Table 1/1

Référence catalogue	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Orientation
SBTBT21YRH	Languette de 1"	16 mm ² concentrique	5.18mm	T21	Droite
SBTBT21YLH	Languette de 1"	16 mm ² concentrique	5.18mm	T21	Gauche
SBTBT21XRH	Languette de 1"	25 mm ² concentrique	6.6mm	T21	Droite

Référence catalogue	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Orientation
SBWT21W6RH	Conçu sur le terrain	Plein 50 mm ²	8mm	T21	Droite
SBWT21W6LH	Conçu sur le terrain	Plein 50 mm ²	8mm	T21	Gauche

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE