


Écran à cristaux liquides (LCD) pour montage sur porte PDU

Data Solutions



L'écran LCD intelligent et élégant à montage sur porte PDU surveille de l'extérieur les mesures PDU dans l'armoire sans exiger l'ouverture de la porte pour examiner physiquement les mesures de PDU. Installation facile grâce au montage magnétique ne nécessitant aucune découpe de la porte du coffret. L'écran tactile peut être installé horizontalement ou verticalement et possède une connectivité plug-n-play.

FONCTIONS

Il gagne du temps en contrôlant les mesures de PDU depuis l'extérieur du coffret

Il évite de devoir entrer dans le coffret pour contrôler les mesures de PDU

Installation facile grâce au montage magnétique

Aucune découpe de porte de coffret n'est nécessaire

Kit de vis de montage en option inclus

Afficher de manière horizontale ou verticale

Connectivité Plug-n-Play

Écran tactile résistif

Conception intelligente et élégante

Avec les capteurs connectés PDU correspondants, il surveille la tension, le courant, la puissance, la température, l'humidité et le débit d'air

Taille de l'écran de 4,3 pouces (109 mm)

Résolution de l'écran 480 x 272

Connexion par câbles RJ-11

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Couleur
LCD4INDRMT	39385	133mm	90mm	17mm	Plastique	Noir

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE