

Kit cheville à âme de rail, RI52, RI59, 49,27 mm, 9,5 mm dia, 3/8 UNC Thread

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PBK244



FONCTIONS

Fournit des matériaux permettant de connecter directement les goujons à l'axe neutre de l'âme de rail au moyen d'un processus exothermique

Les kits incluent un moule nVent ERICO Cadweld, un outil de nettoyage de moule, un allumeur à silex, ainsi que des rondelles et écrous

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Graphite; Bronze au silicium; Acier inoxydable 302 (EN 1.4324); Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)

Type de rail: RI52; RI59

Nombre de connexions: 1

Quantité minimale à commander: 50

Gamme des moules: HV Mold Family

Longueur (L): 49.27mm

Diamètre (Ø): 9.5mm

Taille du filetage (TS): 3/8" UNC

Goujons: Acier inoxydable (1)

Rondelles: Rondelle de blocage en bronze au silicium 3/8" (1)

Écrous: Écrou hexagonal en bronze au silicium 3/8"-16 UNC (1)

Moule uniquement: Non

Moule de remplacement: PBHV12A003

Matériau de soudage: PB65, vendu séparément

Presse: L160, vendu séparément


Kit: Oui

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Armature de soudure vendue séparément.

Un éclateur peut être requis entre les conducteurs. Voir l'étiquette du moule pour plus d'informations.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE