

Barre de mise à la terre principale des télécommunications, 394 mm

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

TMGBA16L19P



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme à TIA-607-C et aux recommandations de BICSI®

Conforme aux normes NEMA®

Accepte deux cosses percées de trou avec trous de boulon de 5/16" ou 7/16" (matériel non inclus)

Les kits d'éclisse de busbar de mise à la terre pour les télécommunications sont disponibles pour prolonger la longueur de la barre

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Cuivre

Étamage: Non

Largeur (W): 101.6mm

Épaisseur (T): 6.35mm

Longueur 1 (L1): 394mm

Longueur 2 (L2): 229mm

Taille de trou 1 (HS1): 0.3125in

Taille de trou 1 Nombre de paires: 19

Taille de trou 2 (HS2): 0.4375in

Taille de trou 2 Nombre de paires: 3


A: 25.4mm

B: 28.6mm

C: 15.9mm

D: 15.9mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE