

Commutateur de transfert automatique RackPower, 208V 20A 9 Rec, Noir, Acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

NPATS20802



Les commutateurs de transfert automatique en rack fournissent une redondance d'alimentation aux dispositifs informatiques montés en rack qui ne sont pas conçus pour utiliser la deuxième source d'alimentation des centres de données. Les dispositifs ATS fournissent une alimentation de secours pour les dispositifs à cordon unique.

NORMES INDUSTRIELLES

Certification 9001 / 14001

LVD Certified

9001 / 14001 Certified

RoHS3 and REACH Compliant

FONCTIONS

Double les possibilités d'alimentation des appareils informatiques à cordon unique, permettant d'éviter les temps d'arrêt qui pourraient être causés par des interruptions de l'alimentation

Les appareils changent automatiquement et sans interruption de source d'alimentation lorsqu'une perte d'alimentation est détectée au niveau de l'alimentation électrique principale

Les entrées d'alimentation peuvent être commutées au niveau du rack sur l'ATS lui-même ou à distance par IP, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources

Les mesures d'alimentation peuvent être contrôlées à distance par IP pour faciliter la planification de la capacité et améliorer l'efficacité globale

Permettent d'allumer et d'éteindre les prises à distance via le réseau IP

Logiciel de gestion gratuit fourni pour gérer à distance l'ATS

Toutes les unités comprennent la surveillance, le contrôle des circuits et la commutation des sorties

Le compteur local est remplaçable sur place. Écran couleur LCD de 2,00 (51 mm)

Protection contre les surcharges : Disjoncteur miniature hydraulique-magnétique (MCB)

Temps de transfert : 10 ms

Température de service : 23-140 F (-5-60 C)

Humidité de fonctionnement : 0~95 %, sans condensation

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 39402

Hauteur: 44mm

Largeur: 450mm

Profondeur: 442mm

Tension nominale: 208V

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Fréquence: 50 - 60 Hz

Charge électrique nominale: 20A

Nombre de prises: 9

Type de prise: (8) C13; (1) C19

Type de prise: NEMA L6-20P

Longueur de câble: 3m

Nombre d'unités de rack: 1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE