

Sections en échelle droite (homologuée cULus)

Data Solutions



Les sections droites pour porte-échelle soutiennent les câbles sur des chemins droits. Elles sont faites d'acier tubulaire de 1-1/2 po x 3/8 po (38 mm x 8 mm) calibre 16. La longueur nominale post-installation est de 10 pieds (3,05 m). Chaque section mesure 9 pieds 11-1/2 pouces (3,03 m) de long avec des traverses soudées à des intervalles de 9 pouces (229 mm).

FONCTIONS

Les sections droites en forme d'échelle supportent les câbles sur des parcours droits

Elles sont faites d'acier tubulaire de 1-1/2 po x 3/8 po (38 mm x 8 mm) calibre 16

La longueur standard est de 10 pieds (3,05 m)

Chaque section mesure 9 pieds 11-1/2 pouces (3,03 m) de long avec des traverses soudées à des intervalles de 9 pouces (229 mm)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
LSS12BLK	10026	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
LSS12G	10025	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.52mm
LSS12GZ	10027	Acier doux	Zingué			1.52mm
LSS12W	29913	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc		1.52mm
LSS15BLK	29983	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
LSS15W	29984	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc		1.52mm
LSS18BLK	10032	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
LSS18G	10028	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.52mm
LSS18GZ	10033	Acier doux	Zingué			1.52mm
LSS18W	29914	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc		1.52mm
LSS24BLK	17335	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
LSS24W	29915	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc		1.52mm
LSS6BLK	10023	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
LSS6G	10022	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.52mm
LSS6GZ	10024	Acier doux	Zingué			1.52mm
LSS6W	29912	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc		1.52mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.