

Crochet en J nVent CADDY Cablecat

Data Solutions



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Nombreuses tailles et conceptions disponibles pour une fixation sur une variété de structures

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

La finition galvanisée des crochets en J offre un tirage plus régulier des câbles et une plus grande résistance à la corrosion

Répertorié cULus® et conforme aux exigences des normes NEC® et TIA relatives aux systèmes de câblage structurés


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6
CAT12	Acier	Prégalvanisé	19.1mm	80.3mm	16	10

Référence catalogue	Zone
CAT12	387.1mm ²

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE