

# Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache multifonction

## Data Solutions



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Fixation rapide sur tige filetée ou câble

Complètement réglable et facile à déplacer pour permettre des modifications une fois installées

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continus

Les bords arrondis des crochets en J offrent un support à rayon de courbure adapté à des câbles de données haute performance

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Conforme à la norme EN 50174-2

Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569

Fonctionnalités et options d'application accrues en combinant les produits 4Z et 6Z en une seule offre améliorée et efficace

Clip multifonction amélioré, compatible avec plus de tailles de tige filetée, permettant d'optimiser l'inventaire et de réduire le nombre de références en stock

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Acier; Spring Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Couleur	Diamètre (Ø)	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6
CAT16HP4Z34	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		25mm	690mm <sup>2</sup>	20	15
CAT21HP4Z34	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		33.3mm	1174mm <sup>2</sup>	50	40
CAT21HPWH4Z34	Pré galvanisé, Peint, nVent CADDY Armour	Blanc	33.3mm	1174mm <sup>2</sup>	50	40
CAT32HP4Z34	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		50mm	2561mm <sup>2</sup>	90	60
CAT32HPBA4Z34	Pré galvanisé, Peint, nVent CADDY Armour	Noir	50mm	2561mm <sup>2</sup>	90	60
CAT32HPWH4Z34	Pré galvanisé, Peint, nVent CADDY Armour	Blanc	50mm	2561mm <sup>2</sup>	90	60
CAT48HP4Z34	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		75mm	5974mm <sup>2</sup>	200	150
CAT64HP4Z34	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		100mm	9987mm <sup>2</sup>	330	220
CAT16HP8Z34	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		25mm	690mm <sup>2</sup>	20	15
CAT21HP8Z34	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		33.3mm	1174mm <sup>2</sup>	50	40
CAT32HP8Z34	Pré galvanisé, nVent CADDY Armour		50mm	2561mm <sup>2</sup>	90	60

Référence catalogue	Finition	Couleur	Diamètre (Ø)	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6
CAT48HP8Z34	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		75mm	5974mm <sup>2</sup>	200	150
CAT64HP8Z34	Prégalvanisé, nVent CADDY Armour		100mm	9987mm <sup>2</sup>	330	220

Table 2/2

Référence catalogue	Capacité de câble, Cat. 6A	Diamètre de fil	Taille du piquet (RS)	Charge statique
CAT16HP4Z34	10	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT21HP4Z34	25	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT21HPWH4Z34	25	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HP4Z34	35	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HPBA4Z34	35	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HPWH4Z34	35	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT48HP4Z34	80	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT64HP4Z34	140	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT16HP8Z34	10	1mm min	14, 18	220N
CAT21HP8Z34	25	1mm min	14, 18	220N
CAT32HP8Z34	35	1mm min	14, 18	220N
CAT48HP8Z34	80	1mm min	14, 18	220N
CAT64HP8Z34	140	1mm min	14, 18	220N

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES


---

L'espacement entre les supports non continus ne doit pas dépasser 5' (1,5 m) conformément à la norme TIA 569-C.9.7 et EN 50174-2.

La capacité du câble est calculée selon un taux de remplissage de 70 %.

## DIAGRAMMES

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**