

Armoire OPAL DSL monté sur socle

Data Solutions



Protégez les équipements de communication contre les intempéries dans divers environnements avec OPAL, une armoire en aluminium montée sur socle. OPAL est proposé en modèles à trois et cinq portes et est conçu pour répondre aux exigences de Telcoria NEBS GR-487-CORE.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué UL 508A; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

CSA : Type 3, 3R, 4, 4X, 12

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12

EC60529, IP66

Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D

EIA 310-D with 19-in. spacing for rack equipment

Cabinet is RoHS compliant

NEBS™ is a trademark of Telcordia

FONCTIONS

Offert à trois ou cinq portes montées pour un accès avant, arrière et latéral à l'équipement

Le modèle à cinq portes possède deux compartiments égaux et un compartiment latéral

Le compartiment latéral est idéal pour l'entrée de câbles, la distribution de l'énergie et panneau de charges

Barres de liaison en cuivre incluses avec le coffret

Les cornières de cadre ont des trous carrés et espacés EIA universels et offrent une infinité de réglages de l'avant vers l'arrière dans le compartiment

Les cornières de cadre sont préperforés pour les rouleaux de rayon de courbure

Chaque compartiment peut loger une cornière de cadre de 19 ou 23 pouces

La partie supérieure est équipée d'un pare-soleil intégré avec des angles formés pour constituer un toit en pente pour l'évacuation de l'eau de pluie sur les côtés de l'armoire

La poignée en L est cadénassable

Trous inférieurs fournis pour boulonner le coffret au tampon de béton

Toutes les portes sont équipées d'un commutateur de porte, de butées de porte et d'un système de verrouillage de type chambre forte

Goujons de liaison et de mise à la terre fournis sur toutes les portes et sur l'armoire

Trois embouts d'entrée de câbles fournis dans le compartiment latéral

Quatre plaques d'obturation pour entrée de câbles fournies entre les compartiments latéraux et centraux

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Couleur:	Gris clair
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Unités de rack par baie
T504030PM3	21863	1232mm	1106mm	762mm	3mm	22
T507030PM5	21864	1232mm	1868mm	762mm	3mm	22

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Contactez votre service commercial HOFFMAN pour plus d'informations.

Commandez également une gestion verticale de câbles pour bénéficier de cornières de cadre supplémentaires.

La dimension B n'inclut pas la charnière de section centrale-murale.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE