We connect and protect

Contrôle de vitesse de ventilateur à montage sur panneau

Data Solutions

Parfait pour les bureaux, salles de classe et autres zones sensibles au bruit. Le contrôle de vitesse de ventilateur optimise la circulation de l'air dans une armoire ou un rack pour équilibrer les exigences de volume d'air avec le niveau sonore et la consommation d'énergie.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508 Listed; File No. E249700

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14; File No. E249700

FONCTIONS

- Ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs en fonction des données du capteur de température à distance
- Le point de contrôle de température est réglable sur site ; pré-réglage standard : 35 °C (95 °F)
- La vitesse au ralenti et la courbe de la température sont réglables sur site
- Disjoncteur thermique à réenclenchement par bouton poussoir à l'intérieur du boîtier de contrôle
- Le boîtier de contrôle compact en polycarbonate peut être monté dans n'importe quelle position
- La prise NEMA 5-15R alimente le ventilateur
- Le cordon d'alimentation de six pieds (1,83 m) se branche sur une prise standard 120 V 50 ou 60 Hz
- Capteur de température à distance avec connexions de sortie froide de 10 pieds (3,05 m) dans le flux d'air
- Supports de montage inclus

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
AFANTSC	13857	80mm	120mm	Polycarbonate	Brillant lisse	Gris

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur	Hauteur	Tension d'entrée CA	Profondeur
AFANTSC	13857	2.5mm	55mm	100 – 120V	120mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.