

Armoire Server à conduit au sol ProLine FloTek FD

Data Solutions



L'armoire pour serveurs ProLine FloTek FD utilise la puissance de refroidissement de deux séries de ventilateurs indépendants à l'arrière de l'armoire et un conduit avant intégré au plancher pour diriger l'air vers les prises d'air des serveurs lorsqu'elle est positionnée au-dessus d'une ouverture de plancher surélevé d'un centre de données. L'entrée d'air de l'armoire doit être alignée avec une ouverture de plancher pour que des plaques de blocage puissent diriger l'air froid du plenum du plancher vers l'avant de l'équipement.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL par CSA C22.2 n° 14-18

cUL Listed to CSA C22.2 No. 14-18

CEI 60529, IP20

IEC 60529, IP20

Perforated doors meet or exceed manufactures open space/air flow ventilation requirements

FONCTIONS

La série de ventilateurs favorise le débit d'air dans l'armoire pour évacuer l'air chaud dans l'allée.

Des ventilateurs indépendants assurent un refroidissement redondant

La configuration des capots supérieurs et latéraux empêche la recirculation de l'air chaud évacué.

La configuration du couvercle supérieur permet d'acheminer facilement des câbles, de réseau, des câbles préconnectés et des panneaux de raccordement

Les modèles sans côtés sont conçus pour être facilement installés dans les applications de couplage

La poignée pivotante avec verrouillage à trois points fournit un accès simple contrôlé; deux clés incluses

Des profils communs permettent de regrouper des armoires de serveur et réseau

SPÉCIFICATIONS

Couleur: Noir foncé

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Code couleur: RAL 9005

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Unités de rack
PSFD20610B	15841	2085mm	599mm	999mm	1.52mm	42U
PSFD20610BNS	15845	2085mm	599mm	999mm	1.52mm	42U
PSFD20611B	15842	2085mm	599mm	1099mm	1.52mm	42U
PSFD20611BNS	15846	2085mm	599mm	1099mm	1.52mm	42U
PSFD20612B	15843	2085mm	599mm	1199mm	1.52mm	42U
PSFD20612BNS	15847	2085mm	599mm	1199mm	1.52mm	42U
PSFD2069B	15838	2085mm	599mm	899mm	1.52mm	42U
PSFD2069BNS	15844	2085mm	599mm	899mm	1.52mm	42U

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Caches latéraux inclus
PSFD20610B	15841	Oui
PSFD20610BNS	15845	Non
PSFD20611B	15842	Oui
PSFD20611BNS	15846	Non
PSFD20612B	15843	Oui
PSFD20612BNS	15847	Non
PSFD2069B	15838	Oui

Référence catalogue	Référence article	Caches latéraux inclus
PSFD2069BNS	15844	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE