

# Cornières ProLine S1

## Data Solutions



Les cornières sont vendues en paires marquées RU sur tous les côtés. Un côté est taraudé 10-32 tandis que l'autre côté est un trou carré (dimensions .375 x.375 pouces). Les espaces entre les deux côtés correspondent à la norme universelle EIA. Les cornières peuvent être assemblées en configuration taraudée ou en configuration à trou carré. Les cornières et les supports de montage sont formées à partir d'acier de gros calibre. Tout le matériel et les supports sont inclus pour l'assemblage dans l'armoire .

### FONCTIONS

Les cornières sont vendues en paires marquées RU sur tous les côtés

Un côté est taraudé 10-32 tandis que l'autre côté est un trou carré (dimensions .375 x.375 poucesx)

Les espaces entre les deux côtés correspondent à la norme universelle EIA.

Les cornières peuvent être assemblées en configuration taraudée ou en configuration à trou carré.

Les cornières et les supports de montage sont formés en d'acier lourd.

Tout le matériel et les supports sont inclus pour l'assemblage dans le coffret

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
PS1RA126	36755	1200mm	600mm	600mm	Acier doux	Revêtement poudré
PS1RA127	36756	1200mm	700mm	700mm	Acier doux	Revêtement poudré
PS1RA217	36758	2100mm	700mm	700mm	Acier doux	Revêtement poudré
PS1RA218	36914	2100mm	800mm	800mm	Acier doux	Revêtement poudré

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
PS1RA237	39248	2300mm	700mm	700mm	Acier doux	Revêtement poudré
PS1RA238	39251	2300mm	800mm	800mm	Acier doux	Revêtement poudré
PS1RA216	36757	2100mm	600mm	600mm	Acier doux	Revêtement poudré
PS1RA236	39247	2300mm	600mm	600mm	Acier doux	Revêtement poudré

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Code couleur	Épaisseur	Unités de rack	Convient à la hauteur
PS1RA126	36755	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm	24U	1200mm
PS1RA127	36756	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm	24U	1200mm
PS1RA217	36758	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm	45U	2100mm
PS1RA218	36914	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm	45U	2100mm
PS1RA237	39248	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm	48U	2300mm
PS1RA238	39251	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm	48U	2300mm
PS1RA216	36757	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm	45U	2100mm
PS1RA236	39247	Noir foncé	RAL 9005	2.66mm	48U	2300mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	S'adapte à la largeur
PS1RA126	36755	600mm
PS1RA127	36756	700mm
PS1RA217	36758	700mm

Référence catalogue	Référence article	S'adapte à la largeur
PS1RA218	36914	800mm
PS1RA237	39248	700mm
PS1RA238	39251	800mm
PS1RA216	36757	600mm
PS1RA236	39247	600mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**