

Cordon d'alimentation sécurisé à double verrouillage en W

Data Solutions



Les cordons d'alimentation W-Lock sécurisés aux deux extrémités assurent un meilleur maintien des cordons entre l'unité PDU et l'équipement informatique. Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour relâcher les boutons de verrouillage afin d'empêcher tout détachement accidentel des connexions électriques. Les cordons sont adaptés à toutes les prises IEC standard correspondantes. En revanche, la fonction de verrouillage nécessite des sorties W-lock ou V-lock compatibles.

FONCTIONS

Cordons d'alimentation sécurisés aux deux extrémités

La fiche IEC C14/C20 se connecte au niveau des PDU Rackpower

Le connecteur IEC avec verrouillage universel se loge en toute sécurité dans n'importe quelle entrée d'alimentation C14/C20 standard

Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour débloquent les mécanismes de verrouillage et déconnecter l'alimentation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Longueur	Couleur	Hauteur	Longueur du câble d'entrée
EP1314024X150	Câble	RackPower	600mm	Noir	270mm	588m
EP1314048X125	Câble	RackPower	1200mm	Noir	270mm	1.176m
EP1314072X100	Câble	RackPower	1800mm	Noir	270mm	1.764m

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Longueur	Couleur	Hauteur	Longueur du câble d'entrée
EP1314B24X150	Câble	RackPower	600mm	Bleu	270mm	0.588m
EP1314B48X125	Câble	RackPower	1200mm	Bleu	270mm	1.176m
EP1314B72X100	Câble	RackPower	1800mm	Bleu	270mm	1.764m
EP1314R24X150	Câble	RackPower	600mm	Rouge	270mm	0.588m
EP1314R48X125	Câble	RackPower	1200mm	Rouge	270mm	1.176m
EP1314R72X100	Câble	RackPower	1800mm	Rouge	270mm	1.764m
EP1920024X100	Câble	RackPower	600mm	Noir	270mm	0.588m
EP1920048X75	Câble	RackPower	1200mm	Noir	270mm	1.176m
EP1920072X50	Câble	RackPower	1800mm	Noir	270mm	1.764m
EP1920B24X100	Câble	RackPower	600mm	Bleu	270mm	0.588m
EP1920B48X75	Câble	RackPower	1200mm	Bleu	270mm	1.176m
EP1920B72X50	Câble	RackPower	1800mm	Bleu	270mm	1.764m
EP1920R24X100	Câble	RackPower	600mm	Rouge	270mm	0.588m
EP1920R48X75	Câble	RackPower	1200mm	Rouge	270mm	1.176m
EP1920R72X50	Câble	RackPower	1800mm	Rouge	270mm	1.764m

Table 2/2

Référence catalogue	Quantité par colis	Type de prise	Câble d'entrée amovible
EP1314024X150	150	C13/C14	Non
EP1314048X125	125	C13/C14	Non
EP1314072X100	100	C13/C14	Non
EP1314B24X150	150	C13/C14	Non
EP1314B48X125	125	C13/C14	Non
EP1314B72X100	100	C13/C14	Non
EP1314R24X150	150	C13/C14	Non
EP1314R48X125	125	C13/C14	Non
EP1314R72X100	100	C13/C14	Non
EP1920024X100	100	C19/C20	Non
EP1920048X75	75	C19/C20	Non
EP1920072X50	50	C19/C20	Non
EP1920B24X100	100	C19/C20	Non
EP1920B48X75	75	C19/C20	Non
EP1920B72X50	50	C19/C20	Non
EP1920R24X100	100	C19/C20	Non
EP1920R48X75	75	C19/C20	Non
EP1920R72X50	50	C19/C20	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE