

Cosse déportée 1 trou



FONCTIONS

Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d'alimentation

Cuivre de grade électrolytique

Pour utilisation avec les connexions nVent ERICO Cadweld de type LA uniquement

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Matériau	Finition	Type	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
B101CEOL	Cuivre	Étamé	NEMA®	15.88 mm	63.5mm	25.4 mm
B101CEOL001	Cuivre	Étamé	NEMA®	15.88 mm	63.5mm	25.4 mm
B101QQOL	Cuivre	Étamé	NEMA®	15.87 mm	64mm	25.4 mm
B101DEOL	Cuivre	Étamé	NEMA®	17.53 mm	68.33mm	25.4 mm
B101SQOL	Cuivre	Étamé	NEMA®	14.26 mm	68mm	25.4 mm
B305SS	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		Non NEMA®	20.07 mm	91.44mm	29.97 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Type	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
B305TC	Cuivre	Étamé	Non NEMA®	20 mm	91.4mm	30 mm
B101EEOL	Cuivre	Étamé	NEMA®	19.05 mm	76.2mm	25.4 mm
B101EFOL001	Cuivre	Étamé	NEMA®	19.05 mm	76.2mm	31.75 mm
B101EGOL	Cuivre	Étamé	NEMA®	19.05 mm	82.55mm	38.1 mm
B101GGOL	Cuivre	Étamé	NEMA®	31.75 mm	107.95mm	38.1 mm
B101GHOL	Cuivre	Étamé	NEMA®	31.75 mm	127mm	50.8 mm
B101GHOL001	Cuivre	Étamé	NEMA®	31.75 mm	127mm	50.8 mm

Table 2/3						
Référence catalogue	Épaisseur (T)	A	B	C	Taille de trou (HS)	Angle (a)
B101CEOL	3.18 mm	12.7 mm	25.4 mm	22.23 mm	11.11 mm	45 °
B101CEOL001	3.18 mm	12.7 mm	25.4 mm	22.23 mm	17.46 mm	45 °
B101QQOL	3.17 mm	12 mm	22 mm	19 mm	11.1 mm	45 °
B101DEOL	4.76 mm	14.3 mm	28.58 mm	22.23 mm	14.29 mm	45 °
B101SQOL	4.76 mm	14 mm	28 mm	20.5 mm	14.2 mm	45 °
B305SS	5.08 mm	15 mm	33.78 mm	39.88 mm	17 mm	45 °
B305TC	5 mm	15 mm	33.78 mm	39.88 mm	17 mm	45 °
B101EEOL	6.35 mm	15.9 mm	32.54 mm	26.92 mm	14.29 mm	45 °
B101EFOL001	6.35 mm	15.9 mm	32.54 mm	26.92 mm	17.46 mm	45 °

Référence catalogue	Épaisseur (T)	A	B	C	Taille de trou (HS)	Angle (a)
B101EGOL	6.35 mm	19.1 mm	38.1 mm	26.92 mm	17.46 mm	45 °
B101GGOL	9.53 mm	19.1 mm	44.45 mm	38.1 mm	17.46 mm	45 °
B101GHOL	9.53 mm	25.4 mm	60.33 mm	38.1 mm	17.46 mm	45 °
B101GHOL001	9.53 mm	25.4 mm	60.33 mm	38.1 mm	20.64 mm	45 °


Table 3/3

Référence catalogue	Taille équivalente du conducteur
B101CEOL	80.63mm ²
B101CEOL001	80.63mm ²
B101QQOL	81mm ²
B101DEOL	120.94mm ²
B101SQOL	121mm ²
B305SS	152.23mm ²
B305TC	152.23mm ²
B101EEOL	161.26mm ²
B101EFOL001	201.57mm ²
B101EGOL	241.89mm ²
B101GGOL	362.83mm ²
B101GHOL	483.77mm ²
B101GHOL001	483.77mm ²

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les dimensions non cités, contactez-nous.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE