


Base du paratonnerre, matricée étroit, filetage impérial



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour une utilisation sur les surfaces plates étroites

Tension de boulon positive unique pour une pince de câble multidirectionnelle

SPÉCIFICATIONS


Taille de conducteur, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)

Table 1/2						
Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du filetage (TS)	Taille de trou (HS)	Profondeur (D)	Hauteur (H)
LPA30412	Aluminium		1/2" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPA30458	Aluminium		5/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC30412	Cuivre		1/2" UNC	5 mm	54mm	42 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du filetage (TS)	Taille de trou (HS)	Profondeur (D)	Hauteur (H)
LPC30438	Cuivre		3/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC30458	Cuivre		5/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC304L12	Cuivre	Étamé	1/2" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC304L38	Cuivre	Étamé	3/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm
LPC304L58	Cuivre	Étamé	5/8" UNC	5 mm	54mm	42 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur (W)	Poids unitaire
LPA30412	108 mm	0.04 kg
LPA30458	108 mm	0.04 kg
LPC30412	108 mm	0.11 kg
LPC30438	108 mm	0.11 kg
LPC30458	108 mm	0.11 kg
LPC304L12	108 mm	0.11 kg
LPC304L38	108 mm	0.11 kg
LPC304L58	108 mm	0.11 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE