

Paratonnerre, acier cuivré, filetage imperial



FONCTIONS

Pour une utilisation dans les applications non-UL® telle que la protection contre la foudre de la tour

Conçu pour être installé directement dans l'acier structurel

Comprend le matériel de montage

SPÉCIFICATIONS


Matériau: Acier revêtu de cuivre

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Taille du filetage (TS)
LPCC588NC4	15.9 mm	2.44 m	1/2" UNC
LPCC586NC4	15.9 mm	1.83 m	1/2" UNC
LPCC585NC4	15.9 mm	1.52 m	1/2" UNC
LPCC584NC4	15.9 mm	1.22 m	1/2" UNC
LPCC5810NC4	15.9 mm	3.05 m	1/2" UNC
LPCC3410NC4	19 mm	3.05 m	5/8" UNC

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Taille du filetage (TS)
LPCC346NC4	19 mm	1.83 m	5/8" UNC
LPCC348NC4	19 mm	2.44 m	5/8" UNC

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE