

Liaison de rails par soudage à l'arc électrique, électrique, traitée



FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

Comprend un câble en cuivre à pas de câblage pour une souplesse optimale

Extrêmement durable

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison: AT

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Hauteur (H)
PBAT13B002	Copper, Acier	Bare, Cuivré	300 kcmil Ropelay	450.9 mm	57.15 mm	130.3 mm
PBAT12S10	Copper, Acier	Bare, Cuivré	4/0 Ropelay	214.4 mm	57.15 mm	68.32 mm
PBAT13B003	Copper, Acier	Bare, Cuivré	300 kcmil Ropelay	400.1 mm	57.15 mm	143 mm
PBAT12S7	Copper, Acier	Bare, Cuivré	4/0 Ropelay	171.5 mm	57.15 mm	82.55 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur 1(L1)	Longueur 2(L2)	Hauteur (H)
PBAT12J8	Copper, Acier	Bare, Cuivré	2/0 Ropelay	163.6 mm	57.15 mm	76.2 mm
PBAT12W10	Copper, Acier	Bare, Cuivré	250 kcmil Ropelay	214.4 mm	57.15 mm	82.55 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)
PBAT13B002	16.6 mm	11.18 mm
PBAT12S10	15.2 mm	11.18 mm
PBAT13B003	16.6 mm	11.18 mm
PBAT12S7	15.2 mm	11.18 mm
PBAT12J8	12 mm	11.18 mm
PBAT12W10	16.6 mm	11.18 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE