

Liaison de rails par soudage à l'arc électrique, électrique, droite



FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

Comprend un câble en cuivre à pas de câblage pour une souplesse optimale

Extrêmement durable


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur (L)	Largeur (W)	Diamètre 1 (Ø1)
PBAT23B90	Copper, Acier	Bare, Cuivré	300 kcmil Ropelay	2286mm	57.2 mm	18.1 mm
PBAT23B46	Copper, Acier	Bare, Cuivré	300 kcmil Ropelay	1168.4mm	57.2 mm	18.1 mm
PBAT23B28	Copper, Acier	Bare, Cuivré	300 kcmil Ropelay	711.2mm	57.2 mm	18.1 mm
PBAT23B20	Copper, Acier	Bare, Cuivré	300 kcmil Ropelay	508mm	57.2 mm	18.1 mm
PBAT23B22	Copper, Acier	Bare, Cuivré	300 kcmil Ropelay	558.8mm	57.2 mm	18.1 mm

Référence catalogue	Diamètre 2 (Ø2)
PBAT23B90	11.1 mm
PBAT23B46	11.1 mm
PBAT23B28	11.1 mm
PBAT23B20	11.1 mm
PBAT23B22	11.1 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE