

Point de mise à la terre B161/B164, quatre goujons



FONCTIONS

Conception longue durée

Faible résistance de terre et impédance

Conductivité électrique supérieure et résistance à la corrosion

Robuste et fiable sur le plan électrique et mécanique

Facile à installer sous forme de pont de mise à la terre préfabriqué une fois que nVent ERICO Cadweld est soudé à un morceau de conducteur

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Largeur 1 (W1)	Largeur 2 (W2)	Profondeur 1 (D1)	Profondeur 2 (D2)	Hauteur (H)
B16412A	Cuivre	44.5 mm	85 mm	44.5mm	85mm	70 mm
B1642Q	Laiton	44.45 mm	82.55 mm	44.45mm	82.55mm	76.2 mm
B1612Q	Laiton	31.75 mm	63.5 mm	25.4mm	57.2mm	76.2 mm
B16110B	Cuivre	30 mm	65 mm	30mm	65mm	42 mm
B1643Q	Laiton	44.45 mm	82.55 mm	44.45mm	82.55mm	76.2 mm

Référence catalogue	Matériau	Largeur 1 (W1)	Largeur 2 (W2)	Profondeur 1 (D1)	Profondeur 2 (D2)	Hauteur (H)
B1613Q	Laiton	31.75 mm	63.5 mm	25.4mm	57.2mm	76.2 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Taille du filetage (TS)
B16412A	10.7 mm	M12
B1642Q	13.46 mm	1/2" UNC
B1612Q	13.46 mm	3/8" UNC
B16110B	14 mm	M10
B1643Q	20.96 mm	1/2" UNC
B1613Q	20.96 mm	3/8" UNC

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les ensembles nécessitent des conducteurs et des connexions nVent ERICO Cadweld qui doivent faire l'objet d'une commande séparée.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.