

# Cosse de borne de connexion



## FONCTIONS

Étamé pour prévenir la corrosion

Le cuivre adouci facilite l'opération de sertissage

## SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

| Référence catalogue | Matériau | Finition | Longueur (L) | Largeur (W) | Taille de trou (HS) | Taille de conducteur |
|---------------------|----------|----------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|
| A2412J              | Cuivre   | Étamé    | 36mm         | 12 mm       | 6.5 mm              | 3-16" Torsadé        |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type d'outil/de matrice                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| A2412J              | Outil de compression manuelle SBT031DJ/aucune matrice requise |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE