

Câble à réseau de rail, poste a souder complet, alimentation



FONCTIONS

Ensemble de soudage complet conçu pour installer les circuits de voie et les cavaliers de métallisation à l'axe neutre

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison: W

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Type de rail	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Orientation
PBWH301RH	Graphite, Steel, Thermoplastique	UIC60	50 mm ² concentrique	8.89mm	T20	Droite
PBWT202JLH	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Gauche
PBWT202JRH	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Droite
PBWT20X5LH	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Gauche

Référence catalogue	Matériau	Type de rail	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Orientation
PBWT20X5RH	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Droite
PBWT202WLH	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Gauche
PBWT202WRH	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Droite
PBWT203SLH	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Gauche
PBWT203SRH	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Droite

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE