

Câble à réseau de rail, paire de postes à souder T20 complets, alimentation



FONCTIONS

Ensemble de soudage complet conçu pour installer les circuits de voie et les cavaliers de métallisation à l'axe neutre

Chaque numéro de pièce inclut à la fois les postes à souder à main droite et gauche

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison: W

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Type de rail	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur
PBWT20Y301	Graphite, Steel, Thermoplastique	UIC	50 mm ² concentrique	8.9mm	T20
PBWT20X3	Graphite, Steel, Thermoplastique	UIC	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBWT202C	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	1/0 Concentrique	9.47mm	T20
PBWT202G	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	2/0 Concentrique	10.62mm	T20
PBWT202E	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	1/0 Ropelay	10.87mm	T20

Référence catalogue	Matériau	Type de rail	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur
PBWT20X401	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	70 mm ² Ropelay	10.92mm	T20
PBWT202J	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWT202Q	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	4/0 Concentrique	13.41mm	T20
PBWT20S6	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Diamètre 14,5 mm	14.5mm	T20
PBWT202S	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBWT20X5	Graphite, Steel, Thermoplastique	UIC	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBXLWT20X5	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBWT20X7	Graphite, Steel, Thermoplastique	UIC	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20
PBWT203D	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	350 kcmil concentrique	17.3mm	T20
PBWT20X8	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	185 mm ² Ropelay	17.8mm	T20
PBWT202W	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W135	Graphite, Steel, Thermoplastique	135 lb Bethlehem	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W20AS	Graphite, Steel, Thermoplastique	20 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT20W40AS	Graphite, Steel, Thermoplastique	40 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.1mm	T20
PBWT203B	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBWT203F	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20
PBWT20X901	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20
PBWT203S	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.