


Câble à réseau de rail, poste à souder TB5 complet, signalisation



FONCTIONS

Ensemble de soudure complet conçu pour installer les circuits de voie et les cavaliers de métallisation à un axe neutre de 85 à 140 lb.

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Type de rail	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur
SBTBTB5B	Steel, Graphite, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette 3/4"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB5
SBTBTB5C	Steel, Graphite, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB5
SBTBTB5C12AS	Steel, Graphite, Thermoplastique	12 lb ASCE	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB5
SBTBTB5D	Steel, Graphite, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette 1 1/2"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB5

Référence catalogue	Matériau	Type de rail	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur
SBTBTB5U	Steel, Graphite, Thermoplastique	Rail de poutre RI60	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB5
SBXSTB5A	Graphite, Steel, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	3/4" XS	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB5
SBTBTB5E	Steel, Graphite, Thermoplastique	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette de 1"	Bondstrand 5/16"	7.94mm	TB5

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE