


Support câble/tuyau de point



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fixation pour souder les tuyaux verticaux ou horizontaux aux systèmes de protection contre la foudre

Peut être utilisé en tant que support vertical pour les terminaux aériens

Figure dans la liste des normes UL® 96

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Diamètre extérieur (OD)	Profondeur (D)	Largeur (W)
LPA331	Aluminium	Nu	9.53 mm	44.5 - 63.5 mm	41.27mm	99 mm
LPA330	Aluminium	Nu	9.53 mm	35.6 - 44.45 mm	41.27mm	88.9 mm
LPC330	Laiton	Nu	9.53 mm	35.6 - 44.45 mm	41.27mm	88.9 mm
LPC330L	Laiton	Étamé	9.53 mm	35.6 - 44.45 mm	41.27mm	88.9 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Diamètre extérieur (OD)	Profondeur (D)	Largeur (W)
LPC331L	Laiton	Étamé	9.53 mm	44.5 - 63.5 mm	41.27mm	99 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
LPA331	0.16 kg	
LPA330	0.16 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC330	0.36 kg	
LPC330L	0.36 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC331L	0.38 kg	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE