


Lame de métallisation cathodique, 2 trous



FONCTIONS

Permet une métallisation électrique sur raccords de tuyaux en acier

Utilisé pour la métallisation des joints mécaniques standard ou les raccords de type « manchon de réparation » si le raccord ne nécessite pas de métallisation

Équivalence électrique d'un conducteur de 1/0

Fabriquée en cuivre souple pour un formage facile

Les connexions nVent ERICO Cadweld au tuyau nécessitent un matériau de soudage CA15


SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Taille de trou (HS)	A	B
CAB496A44B0	330.2mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	279.4 mm	25.4 mm
CAB496A32B0	254mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	203.2 mm	25.4 mm
CAB496A36B0	279.4mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	228.6 mm	25.4 mm
CAB496A64B0	457.2mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	406.4 mm	25.4 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE