

Lame de métallisation cathodique, 5 trous



FONCTIONS

Permet une métallisation électrique sur raccords de tuyaux en acier

Utilisé pour les accouplements de type « manchon de réparation » avec deux soudures au tuyau et trois au raccord, à travers les trous

Équivalence électrique d'un conducteur de 1/0

Fabriquée en cuivre souple pour un formage facile

Moule nVent ERICO Cadweld CAHAAAF et armature requis pour effectuer une connexion

Les connexions nVent ERICO Cadweld au tuyau nécessitent un matériau de soudage CA15

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Table 1/2


Référence catalogue	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Taille de trou (HS)	A	B
CAB496A16B16	457.2mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	101.6 mm	101.6 mm
CAB496A24B12	508mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	152.4 mm	76.2 mm
CAB496A15B25	558.8mm	31.75 mm	1.59 mm	12.7 mm	95.25 mm	158.75 mm

Table 2/2

Référence catalogue	C
---------------------	---

CAB496A16B16	25.4 mm
CAB496A24B12	25.4 mm
CAB496A15B25	25.4 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE